

Steckbare Kleinschaltrelais; DC 48 V; 15 mm Bauhöhe; je 1 Wechsler (1 u)

Artikelnummer: 788-158



Steckbare Kleinschaltrelais; DC 48 V; 15 mm Bauhöhe; je 1 Wechsler (1 u)

Kennzeichnungen

RoHS ✓
Compliant

Kaufmännische Daten

Lieferant	WAGO
Art.-Nr.	788-158
GTIN / EAN	4050821867784
Inhalt	1
Verpackungseinheit	20
Kundenartikelnummer	

Anmerkungen



Technische Daten


Sonstiges

Schaltleistung	4 kVA
Ansprechzeit typ. [ms]	8 [ms]
Lebensdauer mechanisch	> 30 x 10 ⁶ Schaltspiele
Abfallzeit typ. [ms]	6 [ms]
Max. Schaltspannung	AC 250 V
Max. Schaltleistung (ohmsch)	AC 4 kVA
Empfohlene Minimallast	DC 12 V / 10 mA
Prellzeit typ. [ms]	6 [ms]
Nennbetriebsart	100 % ED

Technische Daten	
<i>Spannungsfestigkeit Kontakt/Spule (AC, 1 min) [kVeff</s</i>	<i>5 [kVeff]</i>
<i>Spannungsfestigkeit offener Kontakt (AC, 1 min) [kVeff<</i>	<i>1 [kVeff]</i>
<i>Eingangsnennspannung (UN)</i>	<i>DC 48 V</i>
<i>Max. Dauerstrom</i>	<i>16 A</i>
<i>Max. Einschaltstrom</i>	<i>30 A (4 s)</i>
<i>Schutzart</i>	<i>IP40</i>
<i>Kontaktwerkstoff</i>	<i>AgNi 90/10</i>
<i>Gewicht [g]</i>	<i>13.1 [g]</i>
<i>Breite [mm]</i>	<i>12.7 [mm]</i>
<i>Breite [in]</i>	<i>0.5 [in]</i>
<i>Höhe [mm]</i>	<i>15.7 [mm]</i>
<i>Höhe [in]</i>	<i>0.618 [in]</i>
<i>Tiefe [mm]</i>	<i>29 [mm]</i>
<i>Tiefe [in]</i>	<i>1.142 [in]</i>
<i>Zulässige Umgebungstemperatur bei UN</i>	<i>-40 °C ... +85 °C</i>
<i>Brennbarkeit nach UL 94</i>	<i>V0</i>

Bilder & Zeichnungen





Adresse

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.