



# SHADOW ROCK 2

EXCEPTIONAL COOLING, SIGNIFICANT QUIET

## ANWENDUNGSBEREICH

High-Resolution Gaming und Multimedia  
Anspruchsvolle Grafikanwendungen

## HIGHLIGHTS

Außerordentlich hohe Kühlleistung  
Geräuschoptimierter be quiet! Lüfter  
Lüfterposition am Kühlkörper frei wählbar  
Kompatibel mit Intel® und AMD™

Der Shadow Rock 2 CPU-Kühler bietet eine außerordentliche Kühlleistung bei einem sehr leisen Betrieb zu einem hochattraktiven Preis, der in seiner Leistungsklasse einzigartig ist. Die beeindruckenden Merkmale sind u.a.:


- Die außerordentliche hohe Kühlleistung von 180W TDP sorgt für geringe Temperaturen auch unter Hochbetrieb
- Turbulenzen verringernde, wellenförmige Kontur der Kühl lamellen reduziert die Geräuschentwicklung und verbessert die Kühlleistung
- Platzsparendes, quadratisches Single-Tower-Layout ermöglicht die Montage des Lüfters an allen vier Seiten des Kühlers und sorgt für die perfekte Hitzeableitung
- Vier hochleistungsfähige 8mm Heatpipes transportieren die Hitze direkt an die optimale Stelle an den Kühl lamellen
- Top-Cover aus gebürstetem Aluminium
- Kompatibilität mit allen aktuellen Intel® und AMD™ Sockeln
- 3 Jahre Herstellergarantie
- Produktkonzeption, Design und Qualitätskontrolle in Deutschland

Wer auf der Suche nach dem idealen Verhältnis von außerordentlich hoher Kühlleistung und sehr leisem Betrieb zu einem hochattraktiven Preis innerhalb des Premium-Segments ist, hat den perfekten Kühler gefunden: be quiet!'s Shadow Rock 2.

# SHADOW ROCK 2

EXCEPTIONAL COOLING, SIGNIFICANT QUIET

## Details »



- ▶ Top-Cover aus gebürstetem Aluminium
- ▶ Turbulenzen verringerndes Kühlrippen-Design
- ▶ Frei wählbare Lüfterposition am Kühlkörper
- ▶ Vier hochleistungsfähige 8mm Heatpipes

### Technische Daten »

Artikelbezeichnung	Shadow Rock 2
Artikelnummer	BK013
Abmessungen inkl. Lüfter (B x H x T) (mm)	147 x 122 x 160
Gewicht inkl. Lüfter (g)	1127
Material der Kühlflächen	Aluminium
Sockelkompatibilität	Intel®: LGA 775 / 1150 / 1155 / 1156 / 1366 / 2011 AMD™: 754 / 939 / 940 / AM2(+) / AM3(+) / FM1 / FM2
Maximale Kühlleistung (W TDP)	180
Anzahl der Heatpipes / Durchmesser	4 / 8
Lautstärke dB(A) @ 800/1200/1600rpm	15,3 / 19,8 / 25,4

### Technische Daten des be quiet! Lüfters »

Abmessungen Lüfter (mm)	120 x 120 x 25
Lüfterdrehzahl (rpm) @ 100% PWM	1600
Lautstärke (dB(A)) @ 1600rpm	24,9
Luftfördervolumen (m³/h); (cfm)	87 ; 51
Luftdruck (mm/H₂O)	1,4
Stromaufnahme (A)	0,24
Anschluss	4-pin PWM
Lebensdauer (h)	bis zu 80.000
Zubehör	1g Wärmeleitpaste, Backplate-Montageset für Intel® and AMD™, Montageanleitung (DE, EN, FR, ES, PL)

### Zertifizierungen »



### Kontakt »

Kostenlose Service Hotline: 0800-0736-736 (Mo.-Fr. 9:00-17:30)

Mail: [service@bequiet.com](mailto:service@bequiet.com)