

ASSMANN VGA-Monitor-Anschlusskabel

AK-310103-018-E 4016032286622



**VGA Monitor Anschlusskabel, HD15
St/St, 1.8m, 3Coax/7C, 2xFerrit, UL, be**

Bietet hochwertigen Schutz gegen äußere Störeinflüsse und verhindert Geisterbilder und andere Bildstörungen.

Zum Verbinden eines PCs zum Beispiel mit einem Monitor oder Beamer/Projektor.

- 1 Anschluss 1: HD DSUB, 15-pin, Stecker
- 1 Anschluss 2: HD DSUB, 15-pin, Stecker
- 1 Kabeltyp: 3Coax + 7-adrig
- 1 UL-zertifiziert: UL2919
- 1 Display Data Channel: DDC2
- 1 Haube: vergossen
- 1 Schirmung: Doppelt geschirmt
- 1 AWG: 28
- 1 Adern Material: CU
- 1 Kontaktoberfläche: vernickelt
- 1 Ferrit Filter: 2 x Ferrit Filter
- 1 Farbe Kabel: beige
- 1 Farbe Anschlüsse: beige
- 1 Länge: 1.8 m
- 1 Verpackung: Polybag

ASSMANN VGA-Monitor-Anschlusskabel

AK-310103-018-E 4016032286622

→ **Logistik**

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	40	9,00	46,00	34,00	25,00	39100,00
Innen-VPE	10	2,25	37,00	30,00	10,00	11100,00
Einzel-VPE	1	0,23	22,00	17,00	4,00	1496,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	20,50	15,00	3,50	1076,25

