

ASSMANN DVI-Adapter

AK-320500-000-S 4016032298601



DVI Adapter, DVI(18+1) - HDMI Typ A
St/Bu, DVI-D Single Link,HDMI 1.3 kompatibel, sw

Full HD, Single Link

Dieser Adapter eignet sich beispielsweise zum Verbinden von einem HDMI Typ A Kabel an Geräte oder Kabel mit DVI (18+1) Steckverbinder.

- 1 Anschluss 1: DVI-D, (18+1), Stecker
- 1 Anschluss 2: HDMI Typ A, Buchse
- 1 Kabeltyp: Single-Link
- 1 HDTV Standard: 1080p
- 1 HDTV Auflösung max.: 2560 x 1600 Pixel, 60Hz
- 1 Haube: vergossen
- 1 Schirmung: einfache Schirmung
- 1 Kontaktoberfläche: vernickelt
- 1 Farbe Anschlüsse: schwarz



ASSMANN DVI-Adapter

AK-320500-000-S 4016032298601



→ Logistik

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	200	5,60	37,00	24,00	18,00	15984,00
Innen-VPE	10	0,28	16,00	12,00	3,00	576,00
Einzel-VPE	1	0,03	8,00	6,00	1,50	72,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	6,00	4,00	1,50	36,00

