

DVI-Adapter

AK-320502-000-S
EAN 4016032300496



DVI Adapter, DVI(24+1) - DVI(24+5) St/Bu, DVI-D Dual Link, sw

Dieser Adapter eignet sich beispielsweise zum Verbinden von einem DVI(24+5) Kabel an Geräte oder Kabel mit DVI(24+1) Steckverbinder.

Full HD, Dual-Link

- Unterstützt 2560 x 1600 Pixel mit 30Hz
- Anschluss 1: DVI-D, (24+1), Stecker
- Anschluss 2: DVI-I, (24+5), Buchse

- Kabeltyp: Dual-Link
- Haube: vergossen
- Schirmung: einfache Schirmung
- Kontaktoberfläche: vernickelt
- HDTV Auflösung max.: 2560 x 1600 Pixel, 60Hz
- HDTV Standard: 1080p
- Farbe Anschlüsse: Schwarz
- Verpackung: Polybag

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	200	8,20	37,00	24,00	18,00	15.984,00
Innen-VPE	10	0,41	27,00	24,00	2,00	1.296,00
Einzel-VPE	1	0,04	8,00	5,00	1,50	60,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,04	8,00	5,00	1,50	60,00

Weitere Anwendungsbilder:

