

# ME MAX 12,5 3-3 TBUS KMGY

Artikelnummer: 2279020

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2279020>Elektronik-Gehäuse, Baubreite 12,5 mm, 3 Anschlussebenen je Seite,  
für Tragschienen-Busverbinder

## Kaufmännische Daten

EAN	4046356180580
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung
Verkaufsgruppe	F052
VPE	10 stk.
Zolltarif	85472000
Gewicht/Stück	0,0461 KG
Katalogseitenangabe	Seite 584 (CC-2009)

## Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:  
03.02.2009

<http://download.phoenixcontact.de>  
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

## Technische Daten

### Allgemein

Material Gehäuse	Polyamid
------------------	----------

### Maße / Pole

Breite	12,5 mm
--------	---------

**Technischen Daten**

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Verlustleistung bei 20 °C in horizontaler Einbaulage	4,4 W 8,4 W

**Adresse**

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2010 Phoenix Contact  
Technische Änderungen vorbehalten