

Relaisstecker - ST-REL3-SG 24/21 - 2822011

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Relaisstecker, bestückt mit Siemens-KAMMRELAIS®, Kontakte (Ag): mittlere Leistungen, 1 Wechsler, Eingangsspannung 24 V DC, mit Leuchtanzeige, steckbar auf Grundklemmenblöcke

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
GTIN	4017918077167

Technische Daten

Maße

Breite	20,8 mm
Höhe	33 mm
Tiefe	66,5 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 60 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C

Erregerseite

Eingangsnennspannung U_N	24 V DC
Eingangsspannungsbereich bezogen auf U_N	0,8 ... 1,1
Nenneingangsstrom bei U_N	32 mA
Ansprechzeit typisch	8 ms (bei DC)
Rückfallzeit typisch	15 ms (bei DC)
Betriebsspannungsanzeige	ja
Schutzbeschaltung	Freilauf, Verpolschutz Freilaufdiode, Verpolschutzdiode

Kontaktseite

Kontaktausführung	Einfachkontakt, 1 Wechsler
Kontaktmaterial	Ag, hauchvergoldet
Schaltspannung maximal	250 V AC/DC
Einschaltstrom maximal	5 A
Grenzdauerstrom	5 A
Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal	120 W (bei 24 V DC)
Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal	60 W (bei 48 V DC)
Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal	50 W (bei 60 V DC)

Relaisstecker - ST-REL3-SG 24/21 - 2822011

Technische Daten

Kontaktseite

Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal	50 W (bei 110 V DC)
Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal	70 W (bei 220 V DC)
Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal	500 VA (bei 250 V AC)

Allgemein

Prüfspannung Relaiswicklung/Relaiskontakt	1 kV AC (50 Hz, 1 min.)
Betriebsart	100 % ED
Lebensdauer mechanisch	ca. 10 ⁷ Schaltspiele (ca.10 ⁶ bei AC-Relais)
Normen/Bestimmungen	DIN VDE 0110b, Gr. C für 250 V AC
Normen/Bestimmungen	DIN VDE 0160 (in relevanten Teilen)

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27371104
eCl@ss 4.1	27371104
eCl@ss 5.0	27371001
eCl@ss 5.1	27371001
eCl@ss 6.0	27371001
eCl@ss 7.0	27371001
eCl@ss 8.0	27371001

ETIM

ETIM 2.0	EC000196
ETIM 3.0	EC000196
ETIM 4.0	EC000196
ETIM 5.0	EC000196

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211916
UNSPSC 7.0901	39121515
UNSPSC 11	39121515
UNSPSC 12.01	39121515
UNSPSC 13.2	39121515


Approbationen

GOST / GOST /

Approbationsdetails

Relaisstecker - ST-REL3-SG 24/21 - 2822011

Approbationen



Zeichnungen

Schaltplan

