

Art. Nr.: 17817 | Typ: RCS-R1/8"-PPO/S(HV)-L0044-PP18-1mPVC



#### Mechanische Merkmale

Mechanische Anschlüsse	G1/8" inkl. Kontermutter
Materialien Mechanik	PP
Material Schwimmer	PP
Dimension Schwimmer	18 mm
Dimension Rohr	8mm
Sensorklänge	44mm
Einbauart	Von innen
Einbaulage	Max. 30°

#### Elektrische Merkmale

Kabel	PVC
Kabellänge	1 meter
Schaltfunktion	Öffner (NC) mit Umkehrfunktion
Max. Schaltleistung	10W
Max. Schaltspannung	230V/AC
Elektrische Anschlüsse	Kabel

Anschluss



#### Umwelteinflüsse

Temperaturbereich	-20 °C bis 85 °C
Druckbereich	atmosphärischer Druck
Dichte Medium	Min. 0.7g/cm <sup>3</sup>

#### Zulassung und Zertifikate

Schutzart	IP67
-----------	------

#### Bemerkungen

Kontermutter aus PP