

Art. Nr.: 17820 | Typ: RCS-SER1/4"/verst.-EO/S(HV)-L0073/Wi35-E27Z-1mPVC


Mechanische Merkmale

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Mechanische Anschlüsse | G1/4" inkl. Kontermutter |
| Materialien Mechanik | Edelstahl |
| Material Schwimmer | Edelstahl |
| Dimension Schwimmer | 27mm |
| Dimension Rohr | 8mm |
| Sensorklänge | 78mm |
| Einbauart | Seitlicher Einbau |
| Einbaulage | Max. 30° |

Elektrische Merkmale

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Kabel | PVC |
| Kabellänge | 1 meter |
| Schaltpunkte | L1 = 55mm |
| Schaltfunktion | Öffner (NC) mit Umkehrfunktion |
| Max. Schaltleistung | 10W |
| Max. Schaltspannung | 230V/AC |
| Elektrische Anschlüsse | Kabel |

Anschluss



Umwelteinflüsse

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Temperaturbereich | -20 °C bis 85 °C |
| Druckbereich | atmosphärischer Druck |
| Dichte Medium | Min. 0.7g/cm ³ |

Zulassung und Zertifikate

| | |
|-----------|------|
| Schutzart | IP67 |
|-----------|------|

Bemerkungen

| |
|----------------------------|
| Kontermutter aus Edelstahl |
|----------------------------|

