

Voyager Sigma

96233813 VOYAGER SIGMA LED E3M WHI

incl. LED	1W LED	EN 60598-2-22	IP 40			650°C	T _a 5/35
-----------	--------	---------------	-------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-------	---------------------


Designorientierte Rettungszeichenleuchte mit wartungsarmer LED-Technologie

Voyager Sigma, Rettungszeichenleuchte mit 1 x 1 W LED LED und 3-h-Notlichteinsatz mit manueller Testung. Leuchte entspricht Schutzart IP40 und Schutzklasse 1. Gehäuse aus Polycarbonat, weiß. Leuchte geeignet zur Wandmontage, vorgesehen für Kabeleintritt über Gehäuserückseite oder von oben (Bohrung 20 mm). Piktogrammfolien sind separat zu bestellen, wahlweise entsprechend der ISO-Norm oder der EU-Richtlinie. Bitte verwenden Sie jeweils nur eine Art der Beschilderung / Gebäude. Lieferung erfolgt inklusive LED-Strip.

Abmessungen: 327 x 65 x 197 mm
Gesamtleistung: 4 W
Gewicht: 1,4 kg



TLG_VSIG_F_P2.jpg



TLG_VYSG_M_LD1.wmf

Lampenposition:STD - Standard
Lampen:1 x LED / 1W
Gesamtlichtstrom:45 lm
Betriebsgerät:LED_Con Tridonic EM powerLED Basic
Anschlussleistung:4 W Lambda = 0.95