

Datenblatt | Artikelnummer: 210-504


Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; bandverzinkt;
entsprechend EN 60715



www.wago.com/210-504



RoHS  Compliant 



Daten

Technische Daten

Produkthauptfunktion

Montagematerial

Geometrische Daten

Abmessungen B x H x T (mm)	(2000 x 7,5 x 35) mm
Breite	2000 mm / 78.74 inch
Abmessungen B x H x T (inch)	(78.74 x 0.295 x 1.378) inch
Höhe	7,5 mm / 0.295 inch

Tiefe	35 mm / 1.378 inch
-------	--------------------

Werkstoffdaten

Farbe	verzinkt
Gewicht	635 g

Kaufmännische Daten

Ursprungsland	IT
GTIN	4017332667586
Zolltarifnummer	72169180000
Produktgruppe	2 (Zubehör)
eCl@ss 9.0	27-40-06-02
eCl@ss 8.0	27-14-11-43
ETIM 6.0	EC001285
ETIM 5.0	EC001285

Passende Produkte

Montage



Art-Nr.: 209-137
Montageadapter; als Endklammer verwendbar; 6,5 mm breit

www.wago.com/209-137



Art-Nr.: 210-148
Schrägmontagebügel; ohne Schraube

www.wago.com/210-148



Art-Nr.: 210-149
Schraube M 5 x 8; für Schrägmontagebügel

www.wago.com/210-149



Art-Nr.: 249-116
Schraubenlose Endklammer; 6 mm breit

www.wago.com/249-116



Art-Nr.: 249-117
Schraubenlose Endklammer; 10 mm breit

www.wago.com/249-117



Art-Nr.: 249-197
Schraubenlose Endklammer; 14 mm breit

www.wago.com/249-197

Beschriftungsmaterial



Art-Nr.: 210-708
Etiketten; für TP-Drucker

www.wago.com/210-708



Art-Nr.: 210-808
Etiketten; für smartPRINTER

www.wago.com/210-808



Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstext

210-504	Mar 9, 2018	DOC 24,6 kB	Download
---------	-------------	----------------	----------

Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: +49571 887-0
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur
Verfügung.