




TOPJOB® Sicherungsstecker auf Basisklemmen 6 (10) mm² Serie 2006

Sicherungsstecker mit Lasche 800 V / I _N 10 A Steckerbreite 7,4 mm / 0.291 in	Sicherungsstecker mit Lasche 800 V / I _N 10 A Steckerbreite 7,4 mm / 0.291 in	Sicherungsstecker mit Lasche 800 V / I _N 10 A Steckerbreite 10,4 mm / 0.409 in
---	---	--



Bestellnr. VPE	Bestellnr. VPE	Bestellnr. VPE
Sicherungsstecker mit Lasche, Nennspannung und Nennstrom werden durch die Sicherung bestimmt. für G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm ● grau 2006-911 25	Sicherungsstecker mit Lasche, grau, zusätzlich mit Leuchtanzeige, Nennspannung und Nennstrom werden durch die Leuchtanzeige bzw. Sicherung bestimmt. Reststrom bei defekter Sicherung: LED 2 mA, für G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm ● AC/DC 12 - 30 V 2006-911/1000-541 25 ● AC/DC 30 - 65 V 2006-911/1000-542 25 ● AC/DC 230 V 2006-911/1000-836 25	Sicherungsstecker mit Lasche, Nennspannung und Nennstrom werden durch die Sicherung bestimmt. für G-Sicherungseinsatz 1/4" x 11/4" ● grau 2006-931/099-000 25
für G-Sicherungseinsatz 5 x 30 mm ● grau 2006-921 25	für G-Sicherungseinsatz 5 x 30 mm ● AC/DC 12 - 30 V 2006-921/1000-541 25 ● AC/DC 30 - 65 V 2006-921/1000-542 25 ● AC/DC 230 V 2006-921/1000-836 25	
für G-Sicherungseinsatz 1/4" x 11/4" ● grau 2006-931 25	für G-Sicherungseinsatz 1/4" x 11/4" ● AC/DC 12 - 30 V 2006-931/1000-541 25 ● AC/DC 30 - 65 V 2006-931/1000-542 25 ● AC/DC 230 V 2006-931/1000-836 25	

Zubehör, artikelspezifisch	Zubehör, artikelspezifisch	Zubehör, artikelspezifisch
Abschluss- und Zwischenplatte, 1 mm dick orange 2006-1692 100 (4x25) grau 2006-1691 100 (4x25)	Abschluss- und Zwischenplatte, 1 mm dick orange 2006-1692 100 (4x25) grau 2006-1691 100 (4x25)	Distanzplatte, 2,9 mm dick orange 2006-1696 100 (4x25) grau 2006-1695 100 (4x25)

Zubehör, Sicherungsstecker
 passendes Beschriftungssystem WMB/Beschriftungsstreifen
 (siehe Kapitel 13)

Endplatte für Sicherungsklemmen, 2 mm dick orange 2006-992 100 (4x25) grau 2006-991 100 (4x25)	WMB-Multibeschriftungssystem, 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte, dehnbar 5 - 5,2 mm unbedruckt 793-5501 5	WMB-Multibeschriftungssystem, unbedruckt, 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte, dehnbar 5 - 5,2 mm gelb 793-5501/000-002 rot 793-5501/000-005 blau 793-5501/000-006 grau 793-5501/000-007 orange 793-5501/000-012 hellgrün 793-5501/000-017 grün 793-5501/000-023 violett 793-5501/000-024
2-Leiter-Basisklemme, 0,5 - 6 (10) mm ² / AWG 20 - 8 Klemmenbreite 7,5 mm / 0.295 in grau 2006-1661 25	Schraubenlose Endklammer, für TS 35, 6 mm breit grau 249-116 100 (4x25)	
Kurzschlussbrücke, 5 x 20 mm, zur Verwendung des Sicherungssteckers als Trennstecker I _N 6,3 A 281-503 250 (10x25)	Schraubenlose Endklammer, für TS 35, 10 mm breit grau 249-117 50 (2x25)	