

Einbaubuchse Schraubbefestigung

Built-in socket with screw fastening



Ø 4 mm

Steckdurchmesser
Plug-in diameter



30Vac / 60Vdc



16A

Bemessungsstrom
Rated current



-10 °C bis +50 °C

Temperaturbereich
Temperature range

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Steckdurchmesser
Plug-in diameter

Ø 4 mm

Befestigung
Mounting

Gewinde / Schrauben
Screw

Kabelanschluss
Cable connection

Schrauben oder Löten
Screw or soldering

Bemessungsspannung
Rated voltage

30Vac / 60Vdc

Bemessungsstrom
Rated current

16 A

Temperaturbereich
Temperature range

-10 °C bis +50 °C
-10 °C to +50 °C

Kontaktmaterial
Contact material

Messing
Brass

Kontaktfläche
Contact surface

Nickel

Gehäuse Material
Housing material

PA

PRODUKTZEICHNUNG / TECHNICAL DRAWING



EIGENSCHAFTEN / FEATURES

- Einbaubuchse
Built in socket
- Erhältlich in 6 Farben
Available in 6 colours
- Länge 23mm
Length 23mm
- Gewinde M6x0,75
Thread M6x0,75
- Kontakt: Messing, vernickelt
Contact: brass, nickel-plated
- Einbaudurchmesser 6mm
Mounting Diameter 6mm
- Kunststoffkappe 10mm
Plastic Cap 10mm



Schneppe GmbH

Auweg 5
74861 Neudenau
Deutschland

✉ info@schnepp-neudenau.de

🌐 www.schnepp-neudenau.de