

PIT 4-TWIN

Artikelnummer: 3211771

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=3211771>

Durchgangsreihenklemme, Anschlussart: Schenkelfederanschluss,
Schenkelfederanschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², AWG 24 - 10,
Breite: 6,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

Kaufmännische Daten

| | |
|----------------|---------------|
| EAN | 4046356482639 |
| Verkaufsgruppe | A630 |
| VPE | 50 stk. |
| Zolltarif | 85369010 |
| Gewicht/Stück | 0,011694 KG |

<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die
hier angegebenen Daten dem
Online-Katalog entnommen sind.
Die vollständigen Informationen
und Daten entnehmen Sie bitte
der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen
Nutzungsbedingungen für Internet-
Downloads.

Technische Daten

Allgemein

| | |
|--------------------------------|------|
| Anzahl der Etagen | 1 |
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
| Farbe | grau |
| Isolierstoff | PA |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |

Maße

| | |
|----------------|---------|
| Breite | 6,2 mm |
| Länge | 66,5 mm |
| Höhe NS 35/7,5 | 36,5 mm |
| Höhe NS 35/15 | 44 mm |

Technische Daten

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Überspannungskategorie | III |
| Isolierstoffgruppe | I |
| Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1 |
| Nennstrom I _N | 32 A |
| Nennspannung U _N | 800 V |
| Offene Seitenwand | ja |

Anschlussdaten

| | |
|---|------------------------|
| Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm ² |
| Leiterquerschnitt starr max | 6 mm ² |
| Leiterquerschnitt flexibel min | 0,2 mm ² |
| Leiterquerschnitt flexibel max | 4 mm ² |
| Leiterquerschnitt AWG/kcmil min | 24 |
| Leiterquerschnitt AWG/kcmil max | 10 |
| Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min | 0,25 mm ² |
| Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max | 4 mm ² |
| Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min | 0,25 mm ² |
| Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max | 4 mm ² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse min | 0,5 mm ² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse max | 1 mm ² |
| Anschlussart | Schenkelfederanschluss |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Lehrdorn | A4 |

Zubehör

| Artikel | Bezeichnung | Beschreibung |
|---------|----------------|--|
| 0828282 | CARRIER-TM 300 | Schildchenadapter , 300 mm lang, einrastbar in Flachzackbandnut, zur Aufnahme von ZB ... oder UC-TM ... |

| | | |
|---------|--------------|--|
| 3208977 | D-PIT 4-TWIN | Deckel, Breite 2,2 mm |
| 0810588 | GBS 5-25X12 | Gruppenbezeichnungsschild, einrastbar in Klemmenmitte für Schraub-, Zugfeder- und Schnellanschlussklemmen, beschriftbar mit einem Etikett 25 x 12 mm, oder manuell mit dem B-STIFT, im Fußteil mit ZB 5 |
| 0809298 | GBS-ZB/26X6 | Gruppenbezeichnungsschild, einrastbar in Klemmenmitte für Schraub-, Zugfeder- und Schnellanschlussklemmen, beschriftbar mit Einsteckstreifen ESL 26 x 6 mm oder EST 25 x 6 mm, im Fußteil mit Zackband, Länge: 29 mm |
| 0828295 | TMT (EX9,5)R | Klemmenmarkierung |

Brücken

| | | |
|---------|----------|--------------------------------------|
| 3030336 | FBS 2-6 | Steckbrücke, Polzahl: 2, Farbe: rot |
| 3030242 | FBS 3-6 | Steckbrücke, Polzahl: 3, Farbe: rot |
| 3030255 | FBS 4-6 | Steckbrücke, Polzahl: 4, Farbe: rot |
| 3030349 | FBS 5-6 | Steckbrücke, Polzahl: 5, Farbe: rot |
| 3030271 | FBS 10-6 | Steckbrücke, Polzahl: 10, Farbe: rot |
| 3030365 | FBS 20-6 | Steckbrücke, Polzahl: 20, Farbe: rot |
| 3032224 | FBS 50-6 | Steckbrücke, Polzahl: 50, Farbe: rot |

Markierung

| | | |
|---------|------------------|--|
| 0816498 | TMT 6 R | Marker für Klemmen im 6 mm Raster, perforiert, unbedruckt, für alle Klemmen mit ZB- oder ZBF-Nut, beschriftbar mit Thermotransferdrucker, 1 Rolle = 1000 Streifen, 16 Schilder/ Streifen, Streifenhöhe: 6,4 mm |
| 0818085 | UC-TM 6 | UniCard-Matten, zur Beschriftung von Klemmen mit Zackbandnut, 80-teilig, beschriftbar mit BLUEMARK X1 und CMS-P1-PLOTTER, Farbe: weiß |
| 0818140 | UC-TMF 6 | UniCard-Matten, zur Beschriftung von Klemmen mit Flach-Zackbandnut, 80-teilig, beschriftbar mit BLUEMARK X1 und CMS-P1-PLOTTER, Farbe: weiß |
| 1051003 | ZB 6:UNBEDRUCKT | Zackband unbedruckt, Streifen mit 10 Schildchen zum Selbstbeschriften mit B-STIFT oder CMS-System, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Farbe: weiß |
| 0808710 | ZBF 6:UNBEDRUCKT | Zackband, flach, unbedruckt: 10-teilig, zum Selbstbeschriften mit B-STIFT oder ZBF-T, für 100 Klemmen, Farbe: weiß |

Montage

| | | |
|---------|--------------|---|
| 3030789 | ATP-ST-TWIN | Abteilungstrennplatte, Länge: 76,6 mm, Breite: 2 mm, Höhe: 45 mm, Farbe: grau |
| 3022276 | CLIPFIX 35-5 | Schnellmontage-Endhalter, für Tragschiene NS 35/7,5 oder Tragschiene NS 35/15, bestückbar mit Zackband ZB 5 und ZBF 5, Klemmleistenmarker KLM 2 und KLM, Parkmöglichkeit für FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, Breite: 5,15 mm, Farbe: grau |

| | | |
|---------|------------------------------|---|
| 3036738 | DP PS-6 | Distanzplatte, Farbe: rot |
| 0801704 | NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM | Hutprofil-Tragschiene, Material: Aluminium, ungelocht, Höhe 7,5 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m |
| 0801762 | NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM | Hutprofil-Tragschiene, Material: Kupfer, ungelocht, Höhe 7,5 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m |
| 1207640 | NS 35/ 7,5 PERF 755MM | Tragschiene NS 35, Höhe 7,5 mm, Länge 755 mm |
| 1207653 | NS 35/ 7,5 PERF 955MM | Tragschiene NS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 955 mm |
| 1207666 | NS 35/ 7,5 PERF 1155MM | Tragschiene NS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 1155 mm |
| 0801733 | NS 35/ 7,5 PERF 2000MM | Hutprofil-Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, gelocht, Höhe 7,5 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m |
| 1208131 | NS 35/ 7,5 PERF/... | Tragschiene, Farbe: silberfarben |
| 0801681 | NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM | Hutprofil-Tragschiene, Material: Stahl, ungelocht, Höhe 7,5 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m |
| 1208115 | NS 35/ 7,5 UNPERF/... | Tragschiene, Farbe: silberfarben |
| 1208128 | NS 35/ 7,5 UNPERF/SO/... | Tragschiene, Farbe: silberfarben |
| 0801377 | NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM | Tragschiene, Breite: 35 mm, Höhe: 7,5 mm, Länge: 2000 mm, Farbe: silberfarben |
| 1206421 | NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM | Hutprofil-Tragschiene, Material: verzinkt, gelocht, Höhe 7,5 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m |
| 1206434 | NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM | Hutprofil-Tragschiene, Material: verzinkt, ungelocht, Höhe 7,5 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m |
| 1201895 | NS 35/15 CU UNPERF 2000MM | Hutprofil-Tragschiene, Material: Kupfer, ungelocht, 1,5 mm dick, Höhe 15 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m |
| 1201730 | NS 35/15 PERF 2000MM | Hutprofil-Tragschiene, Material: Stahl, gelocht, Höhe 15 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m |
| 1201714 | NS 35/15 UNPERF 2000MM | Hutprofil-Tragschiene, Material: Stahl, ungelocht, Höhe 15 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m |
| 1208144 | NS 35/15 UNPERF/... | Tragschiene, Farbe: silberfarben |
| 1208157 | NS 35/15 UNPERF/SO/... | Tragschiene, Farbe: silberfarben |
| 1206586 | NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM | Hutprofil-Tragschiene, Material: verzinkt, ungelocht, Höhe 15 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m |

Stecker/Adapter

| | | |
|---------|-----------|---|
| 3002885 | ISH 4/0,5 | Isolierhülse, Farbe: grau |
| 3002898 | ISH 4/1,0 | Isolierhülse, Farbe: schwarz |
| 0201731 | MPS-IH BK | Isolierhülse, Farbe: schwarz |
| 0201689 | MPS-IH BU | Isolierhülse, für MPS-Metallteil, Farbe: blau |
| 0201702 | MPS-IH GN | Isolierhülse, für MPS-Metallteil, Farbe: grün |
| 0201728 | MPS-IH GY | Isolierhülse, für MPS-Metallteil, Farbe: grau |

| | | |
|---------|-----------|--|
| 0201676 | MPS-IH RD | Isolierhülse, Farbe: rot |
| 0201715 | MPS-IH VT | Isolierhülse, für MPS-Metallteil, Farbe: violett |
| 0201663 | MPS-IH WH | Isolierhülse, für MPS-Metallteil, Farbe: weiß |
| 0201692 | MPS-IH YE | Isolierhülse, Farbe: gelb |
| 0201744 | MPS-MT | Metallteil |
| 3030925 | PAI-4 | Prüfadapter, Farbe: grau |
| 3030996 | PS-6 | Prüfadapter, Farbe: rot |

Werkzeug

| | | |
|---------|---------------|---|
| 1204517 | SZF 1-0,6X3,5 | Schraubendreher, Klinge: 0,6 x 3,5 x 100 mm, Länge 180 mm |
|---------|---------------|---|

Zeichnungen

Schaltplan



Adresse

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten