




Anschlussbausteine für Initiatoren und Aktoren

Frontverdrahtung

	Anschlussbaustein für 8 x 3-Leiter-Initiatoren	Anschlussbaustein für 8 x 3-Leiter-Initiatoren LED-Anzeige plus- oder minusschaltend
--	---	--



Grafik 289-665



Beschreibung	Bestell-Nr.	VPE	Bestell-Nr.	VPE
Übergabebaustein	289-664	1	289-665 289-666	1 1

Technische Daten				
Betriebsspannung	AC / DC 125 V		DC 24 V (± 10 %)	
Max. Strom pro Anschluss	1 A		1 A	
Max. Summenstrom	8 A		8 A	
Stromaufnahme LED			5,2 mA	
Nennspannung nach VDE 0110 Teil 1/4.97, IEC 60664-1	125 V / 1,5 kV / 2			
Abmessungen inkl. Montagesockel bzw. -füße (mm) B x H x T	56 x 34 x 85		56 x 34 x 105	
Anschluss technik	Höhe ab Oberkante Tragschiene TS 35 CAGE CLAMP® (WAGO Serie 236)		Höhe ab Oberkante Tragschiene TS 35 CAGE CLAMP® (WAGO Serie 236)	
Querschnitte	0,08 mm ² ... 2,5 mm ² / AWG 28 ... 12		0,08 mm ² ... 2,5 mm ² / AWG 28 ... 12	
Abisolierlängen	5 ... 6 mm / 0.22 in		5 ... 6 mm / 0.22 in	
Zubehör	WMB-Multi-Beschriftungssystem für Montagesockel Beschriftungsstreifen für Montagesockel		siehe Seite 408 weiß 709-198 / transparent 709-197	
			siehe Seite 408 weiß 709-198 / transparent 709-197	