

Gehäuse-Oberteil - BC 71,6 OT U11 KMGY - 2896050

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Oberteil für Installationsgehäuse BC, Breite: 71,6 mm, Anschlussraumtiefe: 11 mm

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
GTIN	4046356096478

Technische Daten

Allgemein

Gehäuseart	Oberteil
Material Gehäuse	Polycarbonat
Farbe	lichtgrau

Maße

Länge	89,7 mm
Bauhöhe	62,2 mm
Breite	71,6 mm

Technische Daten

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
---------------------------------------	----

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27180401
eCl@ss 4.1	27180401
eCl@ss 5.0	27180506
eCl@ss 5.1	27180506
eCl@ss 6.0	27180802
eCl@ss 7.0	27182702
eCl@ss 8.0	27182702

ETIM

ETIM 2.0	EC001031
ETIM 3.0	EC001031
ETIM 4.0	EC001031

Gehäuse-Oberteil - BC 71,6 OT U11 KMGY - 2896050

Klassifikationen

ETIM

ETIM 5.0	EC000886
-----------------	----------



UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501

Approbationen

UL Recognized / GOST / GOST /


Approbationsdetails



Zeichnungen

Gehäuse-Oberteil - BC 71,6 OT U11 KMGY - 2896050

Maßzeichnung



Maßzeichnung zeigt den Artikel mit Gehäuseunterteil und Gehäusedeckel

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>