

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Technischen Dokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

► Auszug aus dem Online-Katalog



Gehäuse-Abdeckung, für zweiseitigen Anschluss

Abbildung zeigt eine vollständig montierte Variante des Elektronikgehäuses

Artikelnummer	2764072
Artikelbezeichnung	EG 22,5-A/ABS GN

EAN	4017918065829
VPE	25 Stück
Zolltarif	85369010
Katalogseitenangabe	Seite 374 (CC-2005)

► Technische Daten

Allgemein

Material Gehäuse	ABS
Farbe	grün

Maße / Pole


Länge	75 mm
Breite	22,5 mm
Polzahl	8

Technischen Daten


Umgebungstemperatur (Betrieb)	80 ° C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB

► Zeichnungen

Explosionszeichnung



Maßzeichnung



► Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Allgemein		
1902136	FKCT 2,5/ 4-ST-5,08	Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung: 250 V, Raster: 5,08 mm, Polzahl: 4, Anschlussart: Federkraftanschluss
1721045	MKKDSH 3/ 2	Printklemme, Nennstrom: 24 A, Bemessungsspannung: 250 V, Raster: 5,0 mm, Polzahl: 2, Montageart: Löten, Anschlussart: Schraubanschluss, Anschlussrichtung vom Leiter zur Platine: 0°
1721346	MKKDSH 3/ 3	Printklemme, Nennstrom: 24 A, Bemessungsspannung: 250 V, Raster: 5,0 mm, Polzahl: 3, Montageart: Löten, Anschlussart: Schraubanschluss, Anschlussrichtung vom Leiter zur Platine: 0°
1706374	MKKDSH 3/ 4 O.Z.	Print-Klemmenblöcke, Raster 5, zum Einlöten auf die Leiterplatte, 4-polig, ohne Zapfen
1792540	MVSTBW 2,5/ 4-ST	Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung: 250 V, Raster: 5,0 mm, Polzahl: 4, Anschlussart: Schraubanschluss
1792773	MVSTBW 2,5/ 4-ST-5,08	Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung: 250 V, Raster: 5,08 mm, Polzahl: 4, Anschlussart: Schraubanschluss

Montage

1909236	FKCT 2,5/ 4-ST	Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung: 250 V, Raster: 5,0 mm, Polzahl: 4, Anschlussart: Federkraftanschluss
---------	----------------	--

Stecker/Adapter

1784299	MVSTBW 2,5/ 4-STEH	Steckerteil mit Entriegelungshilfe, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung: 250 V, Raster: 5,0 mm, Polzahl: 4, Anschlussart: Schraubanschluss
---------	--------------------	--

► Adresse

Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>

Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten