

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation unter <http://www.download.phoenixcontact.de>. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

► Auszug aus dem Online-Katalog



Schienenmontable Steckdose, mit Leuchtanzeige,
Gehäusefarbe: grau, mit Schraubanschluss,
Ländervariante: Deutschland, Gehäusebreite 45 mm

Abbildung zeigt eine Kombination aus den Varianten, SD-US/SC/LA/GY und SD-D/SC/LA in den Farben grau, grün und gelb

Artikelnummer	2963491
Artikelbezeichnung	SD-D/SC/LA/GY
EAN	4017918606190
VPE	5 Stück
Zolltarif	85366990
Katalogseitenangabe	Seite 432 (IF-2005)

► Technische Daten

Allgemeine Daten


Nennspannung U_N	250 V AC
Nennstrom I_N	10 A DC
Nennstrom I_N	16 A AC
Statusanzeige	Glimmlampe oder LED mit Vorwiderstand
Material Kontakt	CuZn37
Ländertypisch verwendbar in	D
Farbe	grau
Isolierstoff	PA
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 60 °C
Normen/Bestimmungen	IEC 83
Normen/Bestimmungen	DIN 49440-1

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	0,2 mm
Leiterquerschnitt starr max	4 mm
Leiterquerschnitt flexibel min	0,2 mm
Leiterquerschnitt flexibel max	2,5 mm
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	12
Anschlussart	Schraubanschluss
Abisolierlänge	8 mm
Schraubengewinde	M 3

► Zeichnungen

Schaltplan



► Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>
Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten