

NYS240BG



3.5 mm Klinkenbuchse, 3-polig, schwarzes Metallgehäuse, Gold beschichtete Kontakte

Electrical

Durchgangswiderstand	< 10 mΩ
Durchschlagsfestigkeit	0,5 kVdc
Nennstrom pro Kontakt	1 A

Mechanical


Kabeldurchmesser	≤ 4.3 mm
Einsteckkraft	≤ 20 N
Aussteckkraft	> 10 N
Lebensdauer	5000 mating cycles

Material

Kontaktbeschichtung	0.2 μm Au
Kontakte	CuSn6
Einsatz	PA6 30%GR
Gehäuse	CuZn39Pb3 Black

Environmental

Lötbarkeit	Complies with IEC 68-2-20
Temperaturbereich	-20 °C to +70 °C



					Werkstoff:	Maßstab:		Datum	Name
				*Lieferant darf ohne Ruecksprache nicht geändert werden		2:1	Gezeichnet	22.11.2006	Battlogg
				Zeichnung urheberrechtlich geschuetzt (DIN 34) (C)			Geprueft		
				Benennung: 3,5 mm stereo Kabelbuchse NYS 240BG			Gesehen		
							Ersetzt durch:		Blatt
							Ersatz fuer:		von Blatt
							Zeichn. Nr.	3102 ST 22 103	
Ind.	Aenderung	Datum	Name	NEUTRIK AG FL-9494 SCHAAN					