

Bedienungsanleitung


M72



Zentralbatterie-Rettungszeichenleuchte



Erkennungsweite	27 m
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Silber
Leuchtmittel	LED
Netzanschlussleistung	3 W
Netzspannung	230V 50Hz
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Temperaturbereich	5 - 35°C




INSTALLATION




ACHTUNG: Arbeiten am 230V Netz dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal unter Berücksichtigung der landesüblichen Installationsvorschriften ausgeführt werden. Vor der Montage ist die Netzspannung freizuschalten


Öffnen / Schliessen der Leuchte




Elektrischer Anschluss




Wandmontage




Deckenmontage




Auslegermontage



Kettenmontage



Pendelmontage



Deckeneinbau

