

# KERN 347-141

Kontrollgewicht, Edelstahl feingedreht, stapelbar

**KERN**<sup>®</sup>



## Bauform

Bauform:	Kontrollgewichte
Material:	Edelstahl feingedreht

## Messsystem

Nennwert:	10 kg
OIML-Klasse:	M1
Toleranz:	500 mg

## Zubehör

Holzetui:	337-141-200
Kunststoffetui:	347-140-400

## Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein:	962-644
------------------------	---------

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	1 x 1 x 1 mm
---------------------------------	--------------

Bruttogewicht:	10 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	10 kg
Versandart:	Paketdienst