

# KERN 366-95

Einzelgewicht, OIML-Klasse M3, 2 kg, Knopf, Gusseisen lackiert

# KERN



Abmessungen Verpackung (B×T×H) 70×70×113 mm

Versandart Paketdienst

Nettogewicht ca. 2,0 kg

Bruttogewicht ca. 2,0 kg

Versandgewicht 2 kg

## Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer 4045761482098

REACH-Einstufung keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



## Kategorie

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Marke            | KERN          |
| Produktkategorie | Einzelgewicht |
| Produktgruppe    | OIML M3       |
| Produktfamilie   | 366           |

## Messsystem

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| Prüfgewicht - Volumen (cm <sup>3</sup> )               | 281,6901 |
| Konformitätsbewertung möglich                          | no       |
| Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m <sup>3</sup> ) | 600      |
| Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm <sup>3</sup> )  | 23,8048  |
| Gewicht OIML-Klasse                                    | M3       |
| Prüfgewicht - Nennwert                                 | 2 kg     |
| Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)                     | 1 g      |
| Prüfgewicht - Dichte (kg/m <sup>3</sup> )              | 7100     |
| OIML-konform                                           | ✓        |
| Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)                      | 1500     |

## Bauform

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Bauform Gewicht    | Knopf                  |
| Abmessungen (Ø×H)  | 70×113 mm              |
| Material           | Gusseisen lackiert     |
| Art der Justierung | Justierkammer - Plombe |

## Dienstleistungen

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Artikelnummer für DAkKS-Kalibrierung | 962-642 |
|--------------------------------------|---------|

## Verpackung & Versand

|            |     |
|------------|-----|
| Lieferzeit | 1 d |
|------------|-----|