

KERN 572-31

Allrounder z. B. als Präzisionswaage im Labor oder im rauen Industrieinsatz



Funktionen

| | |
|--|-----|
| Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm): | ja |
| PRE-TARE-Funktion: | ja |
| Prozentbestimmung: | ja |
| Umrechnungsfunktion: | ja |
| Unterflurwägung: | Öse |
| Zählfunktion: | ja |

Umgebungsbedingungen

| | |
|-----------------------------|-------|
| Luftfeuchtigkeit (max.): | 80 % |
| Umgebungstemperatur (max.): | 40 °C |
| Umgebungstemperatur (min.): | 10 °C |

Energieversorgung

| | |
|---|-------------------------|
| Akku: | Rchrg. battery optional |
| Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an): | 15 h |
| Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus): | 30 h |
| Akkuladezeit: | 10 h |
| Eingangsspannung: | 100 V - 240 V |

n/a: Netzadapter extern

Energieversorgung

Netzteil/Adapter im Lieferumfang: CH EURO UK US

Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierschein: 963-127

Kategorie

| | |
|----------------|-----------------|
| Kategorie: | Waagen |
| Marke: | KERN |
| Produktgruppe: | Präzisionswaage |

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 400 x 340 x 220 mm

| | |
|----------------|-------------|
| Bruttogewicht: | 3,400 kg |
| Lieferzeit: | 24 h |
| Nettogewicht: | 2,300 kg |
| Versandart: | Paketdienst |

Bauform

| | |
|--|--------------------|
| Abmessungen Gehäuse (BxTxH): | 180 x 310 x 85 mm |
| Gehäusematerial: | Aluminiumguss |
| Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH): | 180 x 310 x 130 mm |

Messsystem

| | |
|-------------------------------------|--|
| Ablesbarkeit [d]: | 1 mg |
| Anwärmzeit: | 2 h |
| Auflösung: | 300000 |
| Außermittige Belastung bei 1/3 Max: | 5 mg |
| Einschwingzeit: | 3 s |
| Empfohlenes Justiergewicht: | 300 g (F1) |
| Justiermöglichkeiten: | Justierung mit externem Gewicht |
| Linearität: | 5 mg |
| Mindestgewicht (USP): | 4 g |
| Reproduzierbarkeit: | 2 mg |
| Wägebereich [Max]: | 300 g |
| Wägeeinheiten: | ct dwt g gn kg lb mo oz t tl (Cn) tl (HK) tl (Singap. Malays) tl (Tw) to |
| Wägesystem: | Dehnungsmessstreifen |

Anzeige

Display Ziffernhöhe: 1,800 cm

Zählen

| | |
|--|--------|
| Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen (Labor): | 1 mg |
| Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen (Normal): | 10 mg |
| Zählaufösung: | 300000 |

KERN 572-31



Allrounder z. B. als Präzisionswaage im Labor oder im rauen Industrieinsatz

| | |
|---------------------------|-----------|
| Material der Wageplatte: | Edelstahl |
| Wageflache (d): | 106 |
| Wageraum (xH): | 157 43 |