

# KERN DBS60-3

Feuchtebestimmer mit Grafik-Display und 10 Speicherplätzen für Trocknungsprogramme

# KERN®



## Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	85 %
Luftfeuchtigkeit (min.):	5 %
Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	5 °C

## Energieversorgung

Eingangsspannung:	220 V - 240 V AC 50 Hz
Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	EURO

## Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein:	963-127
------------------------	---------

## Kategorie

Marke:	KERN
Produktgruppe:	Feuchtebestimmer

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	347 x 470 x 373 mm
---------------------------------	--------------------

Bruttogewicht:	6,830 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	4,600 kg
Versandart:	Paketdienst

## Bauform

Drehbare Fußschrauben:	ja
Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH):	204 x 336 x 167 mm
Libelle:	ja
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Wägefläche (d):	95

## Messsystem

Ablesbarkeit (Feuchte):	0
Ablesbarkeit [d]:	1 mg
Anwärmzeit:	2 h
Auflösung:	60000
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	2 mg
Einschwingzeit:	3 s
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	3 mg
Messbereich [Max]:	200 °C
Mindestgewicht (USP):	2 g
Reproduzierbarkeit:	1 mg
Tarierbereich:	60 g
Wägebereich [Max]:	60 g
Wägesystem:	Kraftkompensation

## Anzeige

Display Ziffernhöhe:	1,500 cm
Display Ziffernhöhe:	5 mm

## Eichtechnische Daten

Mindestlast [Min]:	20 mg
--------------------	-------

## Funktionen

Stand-by-Funktion:	ja
--------------------	----