

KERN EG 620-3NM

Der Klassiker mit dem robusten Stimmgabel-Wägesystem



Messsystem

| | |
|-------------------------------------|---|
| Ablesbarkeit [d]: | 1 mg |
| Anwärmzeit: | 4 h |
| Auflösung: | 620000 |
| Außermittige Belastung bei 1/3 Max: | 4 mg |
| Einschwingzeit: | 3 s |
| Justiermöglichkeiten: | Justierung mit internem Gewicht (manuell) |
| Linearität: | 4 mg |
| Mindestgewicht (USP): | 2 g |
| Reproduzierbarkeit: | 1 mg |
| Wägebereich [Max]: | 620 g |
| Wägeeinheiten: | ct dwt g lb mo oz ozt tl (HK) tl (Singap. Malays) tl (Tw) tol |

Anzeige

| | |
|----------------------|----------|
| Display Ziffernhöhe: | 1,700 cm |
|----------------------|----------|

Eichtechnische Daten

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Eichklasse: | I |
| Eichung im Werk möglich: | ja |
| Eichwert [e]: | 10 mg |
| Eichzulassung nach 2014/31/EU: | ja |
| Mindestlast [Min]: | 100 mg |
| Periodische Nacheichung für Italien: | 969-112 |

Zählen

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen 1 mg (Labor):

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen 10 mg (Normal):

Zählaufösung: 620000

Funktionen

Prozentbestimmung: ja

Wägen mit Toleranzbereich: ja

Zählfunktion: ja

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.): 80 %

Umgebungstemperatur (max.): 30 °C

Umgebungstemperatur (min.): 10 °C

Energieversorgung

Akku: Rchg. battery optional

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an): 12 h

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus): 32 h

Akkuladezeit: 12 h

Eingangsspannung: 220 V - 240 V AC 50 Hz

n/a: Netzadapter extern

Energieversorgung

Netzteil/Adapter im Lieferumfang: CH EURO

Dienstleistungen

DAkS-Kalibrierschein: 963-127

Eichung: 965-201

Kategorie

Kategorie: Waagen

Marke: KERN

Produktgruppe: Präzisionswaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 310 x 350 x 255 mm

Bruttogewicht: 3,220 kg

Lieferzeit: 24 h

Nettogewicht: 1,770 kg

Versandart: Paketdienst

KERN EG620-3NM



Der Klassiker mit dem robusten Stimmgabel-Wägesystem

Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH): 240 x 185 x 75 mm

Abmessungen Windschutz (BxTxH): 174 x 144 x 105 mm

Drehbare Fußschrauben: ja

Gehäusematerial: Kunststoff

Libelle: ja

Material der Wägeplatte: Edelstahl

Windschutz optional: ja

Wägefläche (d): 118

Wägeraum (BxTxH): 158 x 130 x 78 mm