

KERN EMB 200-2

Einsteiger-Laborwaage mit enormen Wägeleistungen



Energieversorgung

Akku:	Rchrg. battery optional
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	50 h
Akkuladezeit:	10 h
Batterie-Betriebsdauer:	12 h

n/a:	Netzadapter extern
------	--------------------

Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein:	963-127
Justage auf Aufstellungsort:	961-247

Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Schulwaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	210 x 267 x 89 mm
---------------------------------	-------------------

Bruttogewicht:	667 g
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	469 g
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	170 x 240 x 39 mm
Gehäusematerial:	Kunststoff
Material der Wägeplatte:	Kunststoff
Wägefläche (d):	105

Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	10 mg
Anwärmzeit:	30 min
Auflösung:	20000
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	30 mg
Einschwingzeit:	2,500 s
Empfohlenes Justiergewicht:	200 g (M1)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	20 mg
Reproduzierbarkeit:	10 mg
Wägebereich [Max]:	200 g
Wägeeinheiten:	dwt g oz ozt
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe:	1,500 cm
----------------------	----------

Funktionen

Unterflurwägung:	Haken
------------------	-------

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Umgebungstemperatur (max.):	35 °C
Umgebungstemperatur (min.):	5 °C