

# KERN EMB500-1BE

Einsteiger-Laborwaage mit enormen Wägeleistungen



## Energieversorgung

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Akku:                                     | Rchrg. battery optional |
| Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus): | 50 h                    |
| Akkuladezeit:                             | 10 h                    |
| Batterie-Betriebsdauer:                   | 35 h                    |

n/a: Netzadapter extern

## Dienstleistungen

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| DAkkS-Kalibrierschein:       | 963-127 |
| Justage auf Aufstellungsort: | 961-247 |

## Kategorie

|                |            |
|----------------|------------|
| Kategorie:     | Waagen     |
| Marke:         | KERN       |
| Produktgruppe: | Schulwaage |

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 205 x 266 x 75 mm

|                |             |
|----------------|-------------|
| Bruttogewicht: | 705 g       |
| Lieferzeit:    | 24 h        |
| Nettogewicht:  | 495 g       |
| Versandart:    | Paketdienst |

## Bauform

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Abmessungen Gehäuse (BxTxH): | 170 x 240 x 39 mm |
| Gehäusematerial:             | Kunststoff        |
| Material der Wägeplatte:     | Kunststoff        |
| Wägefläche (d):              | 150               |

## Messsystem

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Ablesbarkeit [d]:                   | 100 mg                          |
| Anwärmzeit:                         | 10 min                          |
| Auflösung:                          | 5000                            |
| Außermittige Belastung bei 1/3 Max: | 500 mg                          |
| Einschwingzeit:                     | 3 s                             |
| Empfohlenes Justiergewicht:         | 500 g (M2)                      |
| Justiermöglichkeiten:               | Justierung mit externem Gewicht |
| Linearität:                         | 200 mg                          |
| Reproduzierbarkeit:                 | 100 mg                          |
| Wägebereich [Max]:                  | 500 g                           |
| Wägeeinheiten:                      | dwt g oz ozt                    |
| Wägesystem:                         | Dehnungsmessstreifen            |

## Anzeige

Display Ziffernhöhe: 1,500 cm

## Funktionen

Unterflurwägung: Haken

## Umgebungsbedingungen

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Luftfeuchtigkeit (max.):    | 80 %  |
| Umgebungstemperatur (max.): | 35 °C |
| Umgebungstemperatur (min.): | 5 °C  |