

# KERN EW820-2NM

Der Klassiker mit dem robusten Stimmgabel-Wägesystem



## Funktionen

Prozentbestimmung:	ja
Wägen mit Toleranzbereich:	ja
Zählfunktion:	ja

## Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Umgebungstemperatur (max.):	30 °C
Umgebungstemperatur (min.):	10 °C

## Energieversorgung

Akku:	Rchg. battery optional
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):	12 h
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	32 h
Akkuladezeit:	12 h
Eingangsspannung:	220 V - 240 V AC 50 Hz

n/a: Netzadapter extern

## Energieversorgung

Netzteil/Adapter im Lieferumfang: CHEURO

## Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierschein: 963-127

## Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Präzisionswaage

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 325 x 405 x 230 mm

Bruttogewicht:	2,870 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	1,520 kg
Versandart:	Paketdienst

## Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	182 x 235 x 65 mm
Drehbare Fußschrauben:	ja
Gehäusematerial:	Kunststoff
Libelle:	ja
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Wägefläche (BxT):	170 x 140 mm

## Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	10 mg
Anwärmzeit:	2 h
Auflösung:	82000
Außer mittige Belastung bei 1/3 Max:	30 mg
Einschwingzeit:	2 s
Empfohlenes Justiergewicht:	200 g (F1); 500 g (F1)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	10 mg
Mindestgewicht (USP):	20 g
Reproduzierbarkeit:	10 mg
Wägebereich [Max]:	820 g
Wägeeinheiten:	ct dwt g lb mo oz ozt tl (HK) tl (Singap. Malays) tl (Tw) tol

## Anzeige

Display Ziffernhöhe: 1,700 cm

## Zählen

Kleinste Teilgewicht beim Stückzählen (Labor):	10 mg
Kleinste Teilgewicht beim Stückzählen (Normal):	100 mg
Zählaufösung:	82000