

# KERN FKB 16K0.1

Große, hochauflösende Tischwaage, auch mit Eichzulassung [M]



|                      |       |
|----------------------|-------|
| PRE-TARE-Funktion:   | ja    |
| Prozentbestimmung:   | ja    |
| Umrechnungsfunktion: | ja    |
| Unterflurwägung:     | Haken |
| Zählfunktion:        | ja    |

## Umgebungsbedingungen

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Luftfeuchtigkeit (max.):    | 80 %  |
| Umgebungstemperatur (max.): | 40 °C |
| Umgebungstemperatur (min.): | 10 °C |

## Energieversorgung

|   |                        |
|---|------------------------|
| Akku:                                     | Rchg. battery optional |
| Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):  | 15 h                   |
| Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus): | 30 h                   |
| Akkuladezeit:                             | 10 h                   |
| Batterie-Betriebsdauer:                   | 40 h                   |
| Eingangsspannung:                         | 100 V - 240 V          |

|      |                    |
|------|--------------------|
| n/a: | Netzadapter extern |
|------|--------------------|

## Energieversorgung

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Netzteil/Adapter im Lieferumfang: | CH EURO |
|-----------------------------------|---------|

## Dienstleistungen

|                        |         |
|------------------------|---------|
| DAkKS-Kalibrierschein: | 963-128 |
|------------------------|---------|

## Kategorie

|                |            |
|----------------|------------|
| Kategorie:     | Waagen     |
| Marke:         | KERN       |
| Produktgruppe: | Tischwaage |

## Verpackung & Versand

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Abmessungen Verpackung (BxTxH): | 470 x 470 x 190 mm |
|---------------------------------|--------------------|

|                |             |
|----------------|-------------|
| Bruttogewicht: | 7,600 kg    |
| Lieferzeit:    | 24 h        |
| Nettogewicht:  | 6,500 kg    |
| Versandart:    | Paketdienst |

## Bauform

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Abmessungen Gehäuse (BxTxH): | 350 x 390 x 120 mm |
| Material der Wägeplatte:     | Edelstahl          |
| Wägefläche (BxT):            | 340 x 240 mm       |

## Messsystem

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Ablesbarkeit [d]:                   | 100 mg   |
| Anwärmzeit:                         | 2 h  |
| Auflösung:                          | 160000   |
| Außermittige Belastung bei 1/3 Max: | 500 mg   |
| Einschwingzeit:                     | 3 s  |
| Empfohlenes Justiergewicht:         | 10 kg (F1); 5 kg (F1)  |
| Justiermöglichkeiten:               | Justierung mit externem Gewicht  |
| Linearität:                         | 300 mg   |
| Reproduzierbarkeit:                 | 100 mg   |
| Wägebereich [Max]:                  | 16 kg  |
| Wägeeinheiten:                      | * ct dwt g gn kg lb mo oz<br>t tl (Cn) tl (HK) tl (Singap.<br>Malays) tl (Tw) to |
| Wägesystem:                         | Dehnungsmessstreifen   |

## Anzeige

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Display Ziffernhöhe: | 1,800 cm |
|----------------------|----------|

## Zählen

|  |        |
|--|--------|
| Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen100 mg (Labor): |        |
| Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen1 g (Normal):   |        |
| Zählaufösung:  | 160000 |

## Funktionen

|  |    |
|--|----|
| Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm): | ja |
|--|----|