

# KERN FKT12K2LM

Touchscreen-Industriewaage mit riesigem Funktionsumfang, auch mit Eichzulassung [M]



Kleinste Teilgewicht beim Stückzählen 20 g  
(Normal):

Zählaufösung: 6000

## Funktionen

Dosierfunktion: ja

Erschütterungsfreies Wägen  
(Tierwägeprogramm): ja

Kapazitätsanzeige: ja

PRE-TARE-Funktion: ja

Prozentbestimmung: ja

SLEEP-Funktion: ja

Stand-by-Funktion: ja

Statistikfunktion: ja

Summenspeicherfunktion: ja

Uhrzeit-Anzeige: ja

Umrechnungsfunktion: ja

Unterflurwägung: Haken

Wägen mit Toleranzbereich: ja

Zählfunktion: ja

## Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.): 80 %

Umgebungstemperatur (max.): 40 °C

Umgebungstemperatur (min.): 10 °C

## Energieversorgung

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an): 10 h

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus): 20 h

Akkuladezeit: 10 h

Eingangsspannung: 100 V - 240 V

n/a: Netzadapter extern

## Energieversorgung

Netzteil/Adapter im Lieferumfang: CH EURO

## Dienstleistungen

DAkS-Kalibrierschein: 963-128

Eichung: 965-228

Justage auf Aufstellungsort: 961-248

## Kategorie

Kategorie: Waagen

Marke: KERN

Produktgruppe: Tischwaage

## Messsystem

Ablesbarkeit [d]: 2 g

Anwärmzeit: 30 min

Auflösung: 6000

Außermittige Belastung bei 1/3  
Max:

Einschwingzeit: 3 s

Empfohlenes Justiergewicht: 10 kg (F1)

Justiermöglichkeiten: Justierung mit externem  
Gewicht

Linearität: 1 g

Reproduzierbarkeit: 1 g

Tarierbereich: 12 kg

Wägebereich [Max]: 12 kg

Wägeeinheiten: g kg

Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

## Anzeige

Display Ziffernhöhe: 1,800 cm

Display Ziffernhöhe: 4 mm

## Eichtechnische Daten

Eichklasse: III

Eichung im Werk möglich: ja

Eichwert [e]: 2 g

Eichzulassung nach 2014/31/EU: ja

Mindestlast [Min]: 40 g

Periodische Nacheichung für  
Italien: 969-112

## Zählen

Kleinste Teilgewicht beim Stückzählen 2 g  
(Labor):

# KERN FKT12K2LM



Touchscreen-Industriewaage mit riesigem Funktionsumfang, auch mit Eichzulassung [M]

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 465 x 470 x 190 mm

Bruttogewicht: 7,600 kg

Lieferzeit: 24 h

Nettogewicht: 6,370 kg

Versandart: Paketdienst

## Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH): 350 x 390 x 120 mm

Drehbare Fußschrauben: ja

Libelle: ja

Material der Wägeplatte: Edelstahl

Wägefläche (BxT): 340 x 240 mm