

KERN FKT60K10LM

Touchscreen-Industriewaage mit riesigem Funktionsumfang, auch mit Eichzulassung [M]



Kleinste Teilgewicht beim Stückzählen 100 g (Normal):

Zählaufösung: 6000

Funktionen

Dosierfunktion: ja

Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm): ja

PRE-TARE-Funktion: ja

Prozentbestimmung: ja

SLEEP-Funktion: ja

Stand-by-Funktion: ja

Statistikfunktion: ja

Summenspeicherfunktion: ja

Uhrzeit-Anzeige: ja

Umrechnungsfunktion: ja

Unterflurwägung: Haken

Wägen mit Toleranzbereich: ja

Zählfunktion: ja

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.): 80 %

Umgebungstemperatur (max.): 40 °C

Umgebungstemperatur (min.): 10 °C

Energieversorgung

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an): 10 h

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus): 20 h

Akkuladezeit: 10 h

Eingangsspannung: 100 V - 240 V

n/a: Netzadapter extern

Energieversorgung

Netzteil/Adapter im Lieferumfang: CH EURO

Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierschein: 963-129

Eichung: 965-229

Justage auf Aufstellungsort: 961-249

Kategorie

Kategorie: Waagen

Marke: KERN

Produktgruppe: Tischwaage

Messsystem

Ablesbarkeit [d]: 10 g

Anwärmzeit: 30 min

Auflösung: 6000

Außermittige Belastung bei 1/3 Max:

5 g

Einschwingzeit: 3 s

Empfohlenes Justiergewicht: 50 kg (E2); 10 kg (E2)

Justiermöglichkeiten: Justierung mit externem Gewicht

Linearität: 5 g

Reproduzierbarkeit: 5 g

Tarierbereich: 60 kg

Wägebereich [Max]: 60 kg

Wä geeinheiten: g kg

Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe: 1,800 cm

Display Ziffernhöhe: 4 mm

Eichtechnische Daten

Eichklasse: III

Eichung im Werk möglich: ja

Eichwert [e]: 10 g

Eichzulassung nach 2014/31/EU: ja

Mindestlast [Min]: 200 g

Periodische Nacheichung für Italien: 969-112

Zählen

Kleinste Teilgewicht beim Stückzählen 10 g (Labor):

KERN FKT60K10LM



Touchscreen-Industriewaage mit riesigem Funktionsumfang, auch mit Eichzulassung [M]

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 465 x 470 x 190 mm

Bruttogewicht: 7,600 kg

Lieferzeit: 24 h

Nettogewicht: 6,370 kg

Versandart: Paketdienst

Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH): 350 x 390 x 120 mm

Drehbare Fußschrauben: ja

Libelle: ja

Material der Wägeplatte: Edelstahl

Wägefläche (BxT): 340 x 240 mm