


KERN FOB3K1

Edelstahlwaage mit erhöhtem Feuchteschutz und Eichzulassung [M]



Akkuladezeit:	8 h
Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	CHEURO

Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein:	963-127
Justage auf Aufstellungsort:	961-247

Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Tischwaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	400 x 250 x 110 mm
Bruttogewicht:	2,616 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	2,135 kg
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	175 x 240 x 60 mm
Drehbare Fußschrauben:	ja
Gehäusematerial:	Edelstahl
Libelle:	ja
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Wägefläche (BxT):	175 x 165 mm

Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	1 g
Anwärmzeit:	10 min
Auflösung:	3000
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	3 g
Einschwingzeit:	2 s
Empfohlenes Justiergewicht:	2 kg (M3)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	2 g
Reproduzierbarkeit:	1 g
Wägebereich [Max]:	3 kg
Wägeeinheiten:	g lb oz
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe:	2,500 cm
----------------------	----------

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	95 %
Luftfeuchtigkeit (min.):	25 %
Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	-10 °C

Energieversorgung

Akku:	Rchrg. battery optional
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	24 h