

# KERN FOB6K2

Edelstahlwaage mit erhöhtem Feuchteschutz und Eichzulassung [M]



Akkuladezeit:	8 h
Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	CHEURO

## Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein:	963-128
Justage auf Aufstellungsort:	961-248

## Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Tischwaage

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	400 x 250 x 110 mm
Bruttogewicht:	2,590 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	2,130 kg
Versandart:	Paketdienst

## Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	180 x 235 x 60 mm
Drehbare Fußschrauben:	ja
Gehäusematerial:	Edelstahl
Libelle:	ja
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Wägefläche (BxT):	175 x 165 mm

## Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	2 g
Anwärmzeit:	10 min
Auflösung:	3000
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	6 g
Einschwingzeit:	2 s
Empfohlenes Justiergewicht:	5 kg (M2)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	4 g
Reproduzierbarkeit:	2 g
Wägebereich [Max]:	6 kg
Wä geeinheiten:	g lb oz
Wä gesystem:	Dehnungsmessstreifen

## Anzeige

Display Ziffernhöhe:	2,500 cm
----------------------	----------

## Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	95 %
Luftfeuchtigkeit (min.):	25 %
Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	-10 °C

## Energieversorgung

Akku:	Rchrg. battery optional
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	24 h