

# KERN GAB30K5DNM

Kontroll- und Portionierwaage, auch mit Eichzulassung [M]



Kleinste Teilgewicht beim Stückzählen 10 g  
(Normal):

Zählaufösung: 30000

## Funktionen

Prozentbestimmung: ja

Summenspeicherfunktion: ja

Wägen mit Toleranzbereich: ja

Zählfunktion: ja

## Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.): 80 %

Luftfeuchtigkeit (min.): 0 %

Umgebungstemperatur (max.): 40 °C

Umgebungstemperatur (min.): -10 °C

## Energieversorgung

Akku: Rchg. battery optional -  
intern

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung  
an): 40 h

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung  
aus): 90 h

Akkuladezeit: 12 h

Eingangsspannung: 220 V - 240 V AC 50 Hz

n/a: Netzadapter extern

## Energieversorgung

Netzteil/Adapter im Lieferumfang: CH EURO UK

## Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierschein: 963-128

Eichung: 965-228

Justage auf Aufstellungsort: 961-248

## Kategorie

Kategorie: Waagen

Marke: KERN

Produktgruppe: Tischwaage

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 445 x 375 x 205 mm

Bruttogewicht: 4,450 kg

Lieferzeit: 24 h

Nettogewicht: 3 kg

Versandart: Paketdienst

## Messsystem

Ablesbarkeit [d]: 5 g | 10 g

Anwärmzeit: 10 min | 10 min

Auflösung: 3 3.000

Außermittige Belastung bei 1/3  
Max: 5 g | 10 g

Einschwingzeit: 2 s

Empfohlenes Justiergewicht: 30 kg (M1)

Justiermöglichkeiten: Justierung mit externem  
Gewicht

Linearität: 5 g | 10 g

Reproduzierbarkeit: 5 g | 10 g

Tarierbereich: 29,990 kg

Wägebereich [Max]: 15 kg | 30 kg

Wägeeinheiten: g kg

Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

## Anzeige

Display Ziffernhöhe: 2,400 cm

## Eichtechnische Daten

Eichklasse: III

Eichung im Werk möglich: ja

Eichwert [e]: 5 g | 10 g

Eichzulassung nach 2014/31/EU: ja

Mindestlast [Min]: 100 g

Periodische Nacheichung für  
Italien: 969-112

## Zählen

Kleinste Teilgewicht beim Stückzählen 1 g  
(Labor):

# KERN GAB30K5DNM

Kontroll- und Portionierwaage, auch mit Eichzulassung [M]



## Bauform

Abmessungen Anzeigerät (BxTxH):	320 x 350 x 125 mm
Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	320 x 330 x 125 mm
Drehbare Fußschrauben:	ja
Gehäusematerial:	Kunststoff
Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH):	320 x 350 x 120 mm
Libelle:	ja
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Wägefläche (BxT):	294 x 225 mm