

KERN GAB6K1DNM

Kontroll- und Portionierwaage, auch mit Eichzulassung [M]



Kleinste Teilgewicht beim Stückzählen 2 g
(Normal):

Zählaufösung: 30000

Funktionen

Prozentbestimmung: ja

Summenspeicherfunktion: ja

Wägen mit Toleranzbereich: ja

Zählfunktion: ja

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.): 80 %

Luftfeuchtigkeit (min.): 0 %

Umgebungstemperatur (max.): 40 °C

Umgebungstemperatur (min.): -10 °C

Energieversorgung

Akku: Rchg. battery optional -
intern

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung
an): 40 h

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung
aus): 90 h

Akkuladezeit: 12 h

Eingangsspannung: 110 V - 230 V AC

n/a: Netzadapter extern

Energieversorgung

Netzteil/Adapter im Lieferumfang: CH EURO UK

Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierschein: 963-128

Eichung: 965-228

Justage auf Aufstellungsort: 961-248

Kategorie

Kategorie: Waagen

Marke: KERN

Produktgruppe: Tischwaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 445 x 370 x 210 mm

Bruttogewicht: 4,346 kg

Lieferzeit: 24 h

Nettogewicht: 3 kg

Versandart: Paketdienst

Messsystem

Ablesbarkeit [d]: 1 g | 2 g

Anwärmzeit: 10 min | 10 min

Auflösung: 3 3.000

Außermittige Belastung bei 1/3
Max: 1 g | 2 g

Einschwingzeit: 2 s

Empfohlenes Justiergewicht: 6 kg (M1)

Justiermöglichkeiten: Justierung mit externem
Gewicht

Linearität: 1 g | 2 g

Reproduzierbarkeit: 1 g | 2 g

Tarierbereich: 5,998 kg

Wägebereich [Max]: 3 kg | 6 kg

Wägeeinheiten: g kg

Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe: 2,400 cm

Eichtechnische Daten

Eichklasse: III

Eichung im Werk möglich: ja

Eichwert [e]: 1 g | 2 g

Eichzulassung nach 2014/31/EU: ja

Mindestlast [Min]: 20 g

Periodische Nacheichung für
Italien: 969-112

Zählen

Kleinste Teilgewicht beim Stückzählen 200 mg
(Labor):

KERN GAB6K1DNM

Kontroll- und Portionierwaage, auch mit Eichzulassung [M]



Bauform

Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH):	320 x 345 x 125 mm
Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	320 x 345 x 125 mm
Drehbare Fußschrauben:	ja
Gehäusematerial:	Kunststoff
Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH):	320 x 345 x 125 mm
Libelle:	ja
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Wägefläche (BxT):	295 x 225 mm