

KERN HCB20K10

Die Handlichen für erhöhte Lasten bis 1 Tonne!

KERN[®]



Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	10 g
Anwärmzeit:	10 min
Auflösung:	2000
Einschwingzeit:	2 s
Empfohlenes Justiergewicht:	10 kg (M3)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	20 g
Präzision (von [Max]):	0,005
Reproduzierbarkeit:	10 g
Wägebereich [Max]:	20 kg
Wägeeinheiten:	kg lb N
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe:	1,200 cm
----------------------	----------

Funktionen

Data-Hold-Funktion:	ja
---------------------	----

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Umgebungstemperatur (max.):	35 °C
Umgebungstemperatur (min.):	5 °C

Energieversorgung

Batterie-Betriebsdauer:	300 h
-------------------------	-------

Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein:	963-128H
Justage auf Aufstellungsort:	961-248

Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Hängewaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	215 x 152 x 85 mm
Bruttogewicht:	870 g
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	570 g
UN-Nummer (Gefahrgut):	2800
Versandart:	Paketdienst

KERN HCB20K10

Die Handlichen für erhöhte Lasten bis 1 Tonne!



Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH): 80 x 45 x 150 mm

Gehäusematerial: Kunststoff