


# KERN MXS300K100M

Adipositaswaage für übergewichtige Patienten - mit Eich- und Medizinzulassung



## Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Umgebungstemperatur (max.):	35 °C
Umgebungstemperatur (min.):	5 °C

## Energieversorgung

Akku:	Rchrg. battery optional
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	50 h
Akkuladezeit:	14 h
Batterie-Betriebsdauer:	70 h
Eingangsspannung:	100 V - 240 V 50 / 60 Hz

n/a:	Netzadapter extern
------	--------------------

## Energieversorgung

Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	CH EURO UK
-----------------------------------	------------

## Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierschein:	963-129
Eichung:	965-129
Justage auf Aufstellungsort:	961-249

## Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Adipositaswaage

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	610 x 680 x 100 mm
Bruttogewicht:	16,800 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	15 kg
Versandart:	Paketdienst

## Bauform

Abmessungen Anzeigerät (BxTxH):	210 x 110 x 50 mm
Abmessungen Wägeplatte (BxTxH):	550 x 550 x 61 mm
Drehbare Fußschrauben:	ja
Gehäusematerial:	Stahl lackiert
Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH):	550 x 550 x 61 mm

## Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	100 g
Anwärmzeit:	10 min
Auflösung:	3000
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	100 g
Empfohlenes Justiergewicht:	300 kg (M1)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	100 g
Reproduzierbarkeit:	100 g
Wägebereich [Max]:	300 kg
Wägeeinheiten:	kg
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

## Anzeige

Display Ziffernhöhe:	2,500 cm
----------------------	----------

## Eichtechnische Daten

Eichklasse:	III
Eichung im Werk möglich:	ja
Eichwert [e]:	100 g
Eichzulassung nach 2014/31/EU:	ja
Mindestlast [Min]:	2 kg
Periodische Nacheichung für Italien:	969-112

## Funktionen

BMI-Funktion:	ja
Data-Hold-Funktion:	ja
Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm):	ja
PRE-TARE-Funktion:	ja

# KERN MXS300K100M



Adipositaswaage für übergewichtige Patienten - mit Eich- und Medizinzulassung

Kabellänge:	1,800 m
Kabellänge Anzeigegerät:	1,910 m
Libelle:	ja
Material der Wägeplatte:	Stahl lackiert
Wandhalterung:	ja