

KERN PBS6200-2M

Multifunktions-Laborwaage mit Single-Cell-Wägesystem und Eichzulassung [M]



Peak-Funktion: ja

PRE-TARE-Funktion: ja

Prozentbestimmung: ja

Stand-by-Funktion: ja

Unterflurwägung: Haken

Wägen mit Toleranzbereich: ja

Zählfunktion: ja

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.): 80 %

Umgebungstemperatur (max.): 30 °C

Umgebungstemperatur (min.): 10 °C

Energieversorgung

Eingangsspannung: 220 V - 240 V AC 50 Hz

n/a: Netzadapter extern

Energieversorgung

Netzteil/Adapter im Lieferumfang: CH EURO UK US

Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierschein: 963-128

Kategorie

Kategorie: Waagen

Marke: KERN

Produktgruppe: Präzisionswaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 450 x 370 x 255 mm

Bruttogewicht: 4,939 kg

Lieferzeit: 24 h

Nettogewicht: 3,243 kg

Versandart: Paketdienst

Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH): 340 x 220 x 78 mm

Abmessungen Wägeplatte (BxTxH): 170 x 180 x 5 mm

Drehbare Fußschrauben: ja

Gehäusematerial: Aluminiumguss

Libelle: ja

Material der Wägeplatte: Edelstahl

Wägefläche (BxT): 180 x 190 mm

Messsystem

Ablesbarkeit [d]: 10 mg

Anwärmzeit: 4 h

Auflösung: 620000

Außer mittige Belastung bei 1/3 Max:

Einschwingzeit: 2,500 s

Empfohlenes Justiergewicht: 6 kg (E2)

Justiermöglichkeiten: Justierung mit externem Gewicht

Linearität: 20 mg

Mindestgewicht (USP): 20 g

Reproduzierbarkeit: 10 mg

Wägebereich [Max]: 6,200 kg

Wägeeinheiten: ct g kg

Anzeige

Display Ziffernhöhe: 1,400 cm

Zählen

Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen 10 mg (Labor):

Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen 100 mg (Normal):

Zählaufösung: 620000

Funktionen

Dichtebestimmungsfunktion: ja

Dosierfunktion: ja

Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm): ja