

KERN PCD-A04

KERN

Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu 24 h, Ladezeit ca. 12 h, AUTO-OFF Funktion zur Akkuschonung, abschaltbar

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Waage
Produktgruppe	Akku

Bauform

Material	A PET
----------	-------

Energieversorgung

mitgelieferte Stromversorgung	Akku & Netzteil
Batterie-/Akkuart	NiMH
Batterieanschluss	Steckklemmen
Akku	7.2 V, 750 mA
Batterie/Akku angeschlossen	nicht angeschlossen, beiliegend

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-20 °C
Lagertemperatur [Max]	60 °C

Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	110×85×45 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,20 kg
Bruttogewicht ca.	0,25 kg
Versandgewicht	0,22 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761134188
-----------------	---------------

