

SAUTER TI-AC

Hebelprüfstand für reproduzierbare Härteprüfungen mit Grundplatte aus Glas

KERN

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761140233
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Härteprüfung
Produktgruppe	Manueller Shore-Prüfstand
Produktfamilie	TI

Messsystem

Härteskalen	Shore A
Prüfkraft Härtemessung	10 N

Bauform

Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	150×200×330 mm
Prüftisch Durchmesser (Ø)	75 mm
Material Gehäuse	Edelstahl
Testobjekthöhe [Max]	60 mm
Verfahrweg mit Hebelbewegung / Auslösen [Max]	15 mm

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-10 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	380×255×195 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	7 kg
Bruttogewicht ca.	8 kg
Versandgewicht	7,5 kg