

# SAUTER TI-D

Hebelprüfstand für reproduzierbare Härteprüfungen mit Grundplatte aus Glas

**KERN**

## Produktinformationen

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| GTIN/EAN-Nummer  | 4045761140240                                  |
| REACH-Einstufung | keine Stoffe über der zulässigen Konzentration |

## Piktogramme

### STANDARD



## Kategorie

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Marke            | Sauter                    |
| Produktkategorie | Härteprüfung              |
| Produktgruppe    | Manueller Shore-Prüfstand |
| Produktfamilie   | TI                        |

## Messsystem

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Härteskalen            | Shore D |
| Prüfkraft Härtemessung | 50 N    |

## Bauform

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Abmessungen komplett montiert (B×T×H)         | 150×200×400 mm |
| Prüftisch Durchmesser (Ø)                     | 75 mm          |
| Material Gehäuse                              | Edelstahl      |
| Testobjekthöhe [Max]                          | 60 mm          |
| Verfahrweg mit Hebelbewegung / Auslösen [Max] | 15 mm          |

## Umgebungsbedingungen

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Lagertemperatur [Min] | -10 °C |
| Lagertemperatur [Max] | 40 °C  |

## Verpackung & Versand

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Lieferzeit                     | 1 d            |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 355×255×180 mm |
| Versandart                     | Paketdienst    |
| Nettogewicht ca.               | 8 kg           |
| Bruttogewicht ca.              | 10 kg          |
| Versandgewicht                 | 9,5 kg         |