

SAUTER TVP-L

Manueller Prüfstand für Druckkraftmessungen mit digitaler Längenmesseinheit

KERN



Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Prüfstand
Produktgruppe	Manueller Prüfstand
Produktfamilie	TVP-L

Messsystem

Messbare Länge [Max]	10 cm
Toleranz (gemessene Länge)	2%

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	150×233×420 mm
Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	150×233×420 mm
Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	150×233×420 mm
Material Gehäuse	Metall, lackiert
Antriebsart	manuell Hebel
Montage - Kraftausleitung	5x Gewindebohrung M6
Montage - Krafteinleitung	5x Gewindebohrung M6
Erzeugte Kraft [Max]	500 N
Messraumhöhe [Max]	315 mm
Verfahrweg mit Hebelbewegung / Auslösen [Max]	78 mm

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-10 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	570×275×240 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	11 kg
Bruttogewicht ca.	12 kg
Versandgewicht	12 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761139763
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD

