

KERN UFB 600K200M

Palettenwaage mit Stahl-Lastaufnahme (IP67) und Eichzulassung [M]



Umgebungsbedingungen

| | |
|-----------------------------|--------|
| Luftfeuchtigkeit (max.): | 95 % |
| Luftfeuchtigkeit (min.): | 10 % |
| Umgebungstemperatur (max.): | 40 °C |
| Umgebungstemperatur (min.): | -10 °C |

Energieversorgung

| | |
|---|----------------------------------|
| Akku: | Rchg. battery optional (factory) |
| Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an): | 8 h |
| Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus): | 35 h |
| Akkuladezeit: | 12 h |
| Eingangsspannung: | 100 V - 240 V 50 / 60 Hz |

n/a: Netzadapter extern

Energieversorgung

Netzteil/Adapter im Lieferumfang: CH EURO UK

Dienstleistungen

| | |
|------------------------------|---------|
| DAkKS-Kalibrierschein: | 963-130 |
| Eichung: | 965-230 |
| Justage auf Aufstellungsort: | 961-250 |

Kategorie

| | |
|----------------|---------------|
| Kategorie: | Waagen |
| Marke: | KERN |
| Produktgruppe: | Palettenwaage |

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 1420 x 910 x 310 mm

| | |
|----------------|-----------|
| Bruttogewicht: | 87 kg |
| Lieferzeit: | 48 h |
| Nettogewicht: | 51 kg |
| Versandart: | Spedition |

Bauform

Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH): 250 x 160 x 58 mm
Abmessungen Wägeplatte (BxTxH): 840 x 1300 x 90 mm

| | |
|--------------------------|---------------|
| Drehbare Fußschrauben: | ja |
| Kabellänge Anzeigegerät: | 5 m |
| Libelle: | ja |
| Wägefläche (BxT): | 840 x 1190 mm |

Messsystem

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Ablesbarkeit [d]: | 200 g |
| Anwärmzeit: | 10 min |
| Auflösung: | 3000 |
| Außermittige Belastung bei 1/3 Max: | 200 g |
| Empfohlenes Justiergewicht: | 500 kg (M2) |
| Justiermöglichkeiten: | Justierung mit externem Gewicht |
| Linearität: | 200 g |
| Reproduzierbarkeit: | 200 g |
| Wägebereich [Max]: | 600 kg |
| Wägeeinheiten: | kg t |
| Wägesystem: | Dehnungsmessstreifen |

Anzeige

Display Ziffernhöhe: 5,200 cm

Eichtechnische Daten

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Eichklasse: | III |
| Eichung im Werk möglich: | ja |
| Eichwert [e]: | 200 g |
| Eichzulassung nach 2014/31/EU: | ja |
| Mindestlast [Min]: | 4 kg |
| Periodische Nacheichung für Italien: | 969-112 |

Funktionen

| | |
|--|----|
| Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm): | ja |
| Summenspeicherfunktion: | ja |
| Wägen mit Toleranzbereich: | ja |
| Zählfunktion: | ja |