

Sicherungshalter - SI-H-FKS 30 - 1727528

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Print-Sicherungshalter, für 5 mm schmale KFZ-Flachsicherungen bis maximal 30 A

Produkteigenschaften

- Sicherungshalter für Flachsicherungen mit einer maximalen Nennspannung von 32 V
- Mit SNAP IN-Fuß zur sicheren Vormontage auf der Leiterplatte

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50
GTIN	4017918025700

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440490
eCl@ss 8.0	27440490

ETIM

ETIM 3.0	EC002298
ETIM 4.0	EC002498
ETIM 5.0	EC002298

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

Approbationen

CSA / UL Recognized / GOST / UL Recognized / GOST /

Sicherungshalter - SI-H-FKS 30 - 1727528

Approbationen

Approbationsdetails



UL Recognized

Usegroups	B	C
Nennspannung UN	32 V	300 V
Nennstrom IN	30 A	30 A
mm ² /AWG/kcmil		



UL Recognized

Usegroups	B	D
Nennspannung UN	250 V	300 V
Nennstrom IN	12 A	10 A
mm ² /AWG/kcmil		



Zubehör

Sicherung

SI FORM C 2 A - 0913689



Sicherungshalter - SI-H-FKS 30 - 1727528

Zubehör

SI FORM C 4 A DIN 72581 - 0913731



SI FORM C 5 A DIN 72581 - 0913692



SI FORM C 7,5 A DIN 72581 - 0913702



SI FORM C 10 A DIN 72581 - 0913715



SI FORM C 15 A DIN 72581 - 0913676



SI FORM C 20 A DIN 72581 - 0913744



Sicherungshalter - SI-H-FKS 30 - 1727528

Zubehör

SI FORM C 25 A DIN 72581 - 0913757




SI FORM C 30 A DIN 72581 - 0913760



Zeichnungen


Sicherungshalter - SI-H-FKS 30 - 1727528

Bohrplan



Sicherungshalter - SI-H-FKS 30 - 1727528

Maßzeichnung



© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>