




RATIO QUICK BOHRKRONE

Die bessere Bohrkronen: Schnell, zuverlässig und sauber.



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Mit schnellen und stabilen Zähnen für beste Ergebnisse und effizienten Bohrmehlabbtrag durch wechselnde Abfolge aus Flach- & Dachzahn
- Hohe Stabilität und lange Standzeiten
- Extrem schneller Vortrieb dank Zermahlung des Bohrloch-Randbereichs
- Durchschlagstark auch in armiertem Beton
- Länge und Durchmesser des Werkzeugs im Ratio-System frei kombinierbar
- Neu! Der Core-Breaker entfernt auch festsitzende Kerne schnell und einfach



Infos Website

Produktgruppe
2211



RATIO

Durchmesser
40–150 mm



PROFESSIONAL



Hammerbohren





23390 3	40	80	105	1
23391 0	50	80	105	1
23392 7	65	80	105	1
23393 4	68	80	105	1
23394 1	80	80	105	1
23395 8	90	80	105	1
23396 5	100	80	105	1
23397 2	125	80	105	1
23400 9	150	80	105	1

2206 ZENTRIERBOHRER



10230 8	12	155	1
19946 9	18	175	1

2260/2270 RATIO-ADAPTER FÜR BOHRHÄMMER



15547 2	SDS-plus	108	1
10243 8	SDS-max	185	1
29790 5	SDS-max	400	1
29791 2	SDS-max	975	1

2131 GEWINDEFETT

wird empfohlen zur Anwendung mit Ratio Gewindeverbindungen



19947 6	-	-	-	1
---------	---	---	---	---