


STARCUTTER

RATIO-BOHRKOPF

Mauerwerk hammerhart durchbohrt - flexibel in Tiefe und Durchmesser.



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Höchste Bohrleistung und lange Standzeiten dank hoch legiertem Spezialstahl
- Schnelle Vortriebsleistung selbst in hartem Beton

2260 RATIO-ADAPTER FÜR BOHRHÄMMER



15547 2	SDS-plus	108	1
10243 8	SDS-max	185	1
29790 5	SDS-max	400	1
29791 2	SDS-max	975	1



19933 9	35	40	1
19934 6	42	40	1
19935 3	52	40	1
19936 0	65	40	1
19937 7	80	40	1
19970 4	90	40	1
19938 4	100	40	1
19969 8	110	40	1
19939 1	125	40	1



Infos Website

2208 ZENTRIERBOHRER



19945 2	18	50	125	1
19946 9	18	100	175	1


2131 GEWINDEFETT

wird empfohlen zur Anwendung mit Ratio Gewindeverbindungen



19947 6	-	-	-	1
---------	---	---	---	---

Produktgruppe
2411



RATIO

Durchmesser
35–125 mm



PROFESSIONAL
PLUS



Hammerbohren

