

MNX PCM 175/100 G



Beispiel

Bestellzeichen: PCM 175/100 G
Artikelnummer: 6016321
Beschreibung: Gehäuse PC, metrisch
Anmerkungen: grauer Deckel

EAN Code: 6418074038128
E-Nummer:
 Finland: 3421646
 Elektrische Nummer Dänemark: 8212027242
 Elektrische Nummer Italien: 7341065
 Elektrische Nummer Schweden: 2535339

Besteht aus: Unterteil mit metrischen Vorprägungen und TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen:				Zubehör:	
Länge	Breite	Höhe			
mm:	180	180	100	MIN 15	Tragschiene TS 15
inch:	7.1	7.1	3.9	MIV 15	Tragschiene TS 35
Materials:				FP A 175/180	Frontplatte
Material:	Polycarbonat		HFP 180	Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 150-200)	
Unterteilfarbe:	RAL 7035		FP 22046	Wandbefestigungsglaschen	
Deckelschraubenmaterial	Polyamid		Auswertung:		
Deckelfarbe:	RAL 7035		Schutzart (EN 60529): IP66/IP67		
Deckelschraubenfarbe:	Grau		Schlagfestigkeit (EN 62262): IK08		
Dichtungsmaterial:	TPE		Elektrische Isolierung: Voll isoliert		
Temperatur Bereich:				Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Temperatur °C (Kurzzeit):	-40 ... 120 °C		UV Resistenz: UL 508		
Temperatur °C (Dauergebrauch)	-40 ... 80 °C		Brandklassifikation: UL 746C 5"		
Temperatur °F (Kurzzeit):	-40 ... 250 °F		Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960		
Temperatur °F (Dauergebrauch):	-40 ... 175 °F		NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13		
Zubehör:				Zertifikate:	
MIV 175	Montageplatte		Germanischer Lloyd (GL)		
			SGS Fimko		
			Gost R		

