

Sicherheits-Universalstecker 2 A mit LED

Datenblatt

Spannungsbereich:	6 - 24 Volt
Max. Strombelastung:	2 Amp.
Sicherung:	2 Amp.
Anschlüsse:	Schraubanschlüsse
Kabel:	2x1,5 mm ²
LED:	Typ LG B480 grün
Widerstand:	Typ CF ¼ - 33 W 1,2 KΩ

Material:

Gehäuse:	ABS
Temperaturbelastung:	Max. 110 °C
Anschlußfeder:	Cu Sn 6
Oberfläche:	blank gebeizt
Kontaktfeder:	Cu Zn 37 F45
Oberfläche:	gal. Ni 5
Steckerstift:	Cu Zn 40 Pb 2
Oberfläche:	gal. Ni 5