

**CAB CAB P 1008030**



Beispiel

**Bestellzeichen:** CAB P 1008030  
**Artikelnummer:** 8104309  
**Beschreibung:** Polyesterschrank  
**Anmerkungen:**

**EAN Code:** 6418074050069  
**E-Number:**  
Finland: 3424145  
Dänemark: 8212018060  
Schweden: 2539829  
Norwegen:

Besteht aus: Kabinett Unterteil, Deckel mit PUR Dichtung, 3 mm Doppelbartschloß inkl. Plastikschlüssel.

Abmessungen:		Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:		1035	835	300	Schutzart (EN 60529): IP 66
inch:		40.7	32.9	11.8	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 10
<b>Materials:</b>					Elektrische Isolierung: Voll isoliert
<b>Material:</b>		Polyester			UV Resistenz: UL 508
<b>Unterteilfarbe:</b>		RAL 7035			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 94 HB
<b>Deckelfarbe:</b>		RAL 7035			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
<b>Dichtungsmaterial:</b>		Polyurethan			<b>Zertifikate:</b>
<b>Temperatur Bereich:</b>					Gost R
<b>Kurzzeit:</b>		-50 ... 160 °C			
<b>Dauergebrauch:</b>		-40 ... 80 °C			
<b>Kurzzeit:</b>		-60 ... 320 °F			
<b>Dauergebrauch:</b>		-40 ... 176 °F			
<b>Zubehör:</b>					
MP 10080		Montageplatte			
FP 10080-D		Frontplatte, geschlossen			
MB CAB		Frontplattenscharnier			
MPP 10080		Montageplatte			
MPX 10080		Montageplatte			
MF10080		Montagerahmen mit DIN-Schienen			
FP 10080-5x36		Frontplatte mit Öffnungen			

