


MESSEWERKZEUGE



Handgriff

Abschraubbarer Handgriff für den wahlweisen mobilen Einsatz auf Baustellen, Lager, Werkstatt etc.

Zählwerk

Deutsches Marken-Zählwerk mit hoher Messgenauigkeit und mit einem Messbereich von 0 bis 9999,9 Meter

Material

Gerändeltes Aluminium-Messrad und pulverbeschichtetes, verzinktes Gehäuse.

Kabellängen-Handmessgerät

Messgerät zur schnellen und genauen Bestimmung von Kabellänge, weiter Anwendungsbereich für alle Arten von Kabeln und ähnlicher Wickelgüter von 4 bis 35 mm ø, automatische Kabelgrößen-Anpassung über Druckbügel, deutsches Marken-Zählwerk mit hoher Messgenauigkeit, Messbereich 0 bis 9999,9 m, Nullstellung durch Reset-Hebel-taster; gerändeltes Messrad aus Aluminium, abschraubbarer Handgriff für mobilen Einsatz auf Baustellen, in Lager, Werkstatt etc., mit Aufnahmeschaft für stationären Einsatz in Verbindung mit allen CIMCO-TROMMELFLEX-Abrollhilfen und dem CIMCO-Verbindungs-gestell

4 - 35 mm ø	1	14 2745
-------------	---	---------



Elektronischer Digital-Taschenmessschieber

zur Messung von Längen, Tiefen, Außen- und Innendurchmessern, rostfreie, gehärtete Ausführung, großes LCD-Display, veränderbare Nullpunktstellung, Umschaltung mm – inch, automatische Display-Abschaltung, mit Daumenrolle für Feinverstellung und Feststellschraube, inkl. Batterien und Anleitung, in schwarzem Kunststoffkoffer

Ablesung

mm inch

150 mm / 6"	1/100	1/2000"	1	21 0300
-------------	-------	---------	---	---------



Präzisions-Taschenmessschieber

aus rostfreiem Stahl, ganz gehärtet, mit Messspitzen, Tiefenmaß und Gewindetabelle, mit Momentfeststellung, in Kunststofftasche

Messbereich Ablesung

mm mm inch

matt verchromt	150	1/20	1/128"	10	21 0202
----------------	-----	------	--------	----	---------



Streichmaße

aus Stahl, flache Ausführung, mm-Teilung

Messbereich Ablesung


mm mm

0-200 1/10

0-250 1/10

1 21 2000

1 21 2002



Bogenzirkel

mit Vierkantschenkeln und durchgestecktem Gelenk, Spitzen gehärtet

Radius max. 235 mm	200 mm	1	21 2062
--------------------	--------	---	---------



Reißnadeln mit Hartmetallspitze

Hartmetallspitze auswechsel- und versenkbar

150 mm	10	21 2100
--------	----	---------

lose Hartmetallspitze

10	21 2102
----	---------



Reißnadel mit Stahlspitzen

Halter kordiert, Spitze gehärtet und ausschraubbar, mit gerader und 90° gebogener Spitze

240 mm	10	21 2140
--------	----	---------



Cellugraph-Universalschreiber

schreibt auf allen glatten Flächen (Glas, Fliesen, Metall usw.) und auf Folien, abwischbar

schwarz	240 mm	50	21 2168
---------	--------	----	---------



Zimmermannsstift

zum Markieren auf Holz, Metall und Gummi

schwarz	240 mm	100	21 2170
---------	--------	-----	---------

